

# Solenoido ritė

## VACC-S13-18-K4-1U-EX4ME

Gaminio numeris: 8109396

FESTO



### Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė   |
|--|---|
| Veikimo būdas                                | elektrinis  |
| Montavimo pozicija                           | Bet koks  |
| Komutavimo pozicijos indikatorius            | Ne  |
| Budėjimo ciklas                              | 100 %   |
| Izoliacijos klasė                            | H   |
| Ritės charakteristikos duomenys              | 24 V DC: 1.8 W<br>24 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA   |
| Leistini įtampos svyravimai                  | -15 % / +10 %   |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                 | atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)   |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions   |
| Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims       | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)                              |
| Skyriaus sertifikatas                        | BVS 15ATEXE029X<br>IECEx BVS 15.0075X   |
| ATEX kategorijos dujos                       | II 2G   |
| ATEX kategorijos dulkės                      | II 2D   |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo               | Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb  |
| Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo             | ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db   |
| Nesprogi aplinkos temperatūra                | T4,T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6,T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| PWIS conformity                              | VDMA24364 zone III  |
| Apsaugos klasė                               | IP65  |
| Produkto svoris                              | 330 g   |
| Elektrinis pajungimas                        | Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5   |
| Informacija                                  | atitinka RoHS   |