



# Slėgio atskyrimo plokštė VMPA14-HS

Gaminio numeris: 8110429

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	10 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatiniai elementai montuojami vienas ant kito	Išjungti per 1
Darbinis slėgis	3 ... 8 bar
Nominalus oro pralaidumas pripildant	103 l/min
Nominalus oro pralaidumas nuorinant.	213 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	240 g
vertikalaus tvirtinimo būdas	ant maitinimo bloko ant individualios plokštės
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Aliuminio liejinys PA - sustiprintas