



Vertikali oro pajungimo plokštė VMPA14-VSP-0

Gaminio numeris: 8110621

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	14 mm
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	30 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material supply plate	PA - sustiprintas