

# Užmaunama jungtis NPQE-D-R12-Q8-P5

Gaminio numeris: 8112930

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis   | Standartas                                       |
| Nominalus dydis                                 | 6 mm   |
| Sandarinimo tipas ant varžto                    | padengimas                                       |
| Montavimo pozicija                              | Bet koks   |
| Konstrukcija                                    | Tiesi forma                                      |
| Dėžės dydis                                     | 5  |
| Konstrukcija                                    | Traukimo/ stūmimo principas                      |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,8 MPa                               |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | -0,95 ... 8 bar                                  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 116 psi                              |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei         | Galima naudoti oro tepimą                        |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                   | 1 - Low corrosion stress                         |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                               |
| Švaros klasė                                    | ISO class 4                                      |
| Aplinkos temperatūra                            | -5 ... 60 °C                                     |
| Produkto svoris                                 | 41,88 g  |
| Montavimo tipas                                 | External hex A/F 21<br>Internal hex A/F 6        |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                | Išorinis sriegis R1/2                            |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                | For tubing outside diameter 8 mm                 |
| Išjungimo žiedo spalva                          | mėlynas  |
| Informacija                                     | atitinka RoHS                                    |
| Material housing                                | Nikeliuotas varis                                |
| Material of threaded seal                       | PTFE   |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | Stainless steel                                  |