

Užmaunama jungtis NPQE-D-Q8-S12-P10

Gaminio numeris: 8113190

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	7,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tiesi forma
Dėžės dydis	10
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Švaros klasė	ISO class 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkto svoris	6,1 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	For tubing outside diameter 8 mm
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Push-in sleeve diameter 12 mm
Išjungimo žiedo spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	Stainless steel