


Solenoido ritė

VACC-S13-11-K4-1-NM4A

Gaminio numeris: 8114078

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Budėjimo ciklas	100 %
Reikalinga srovė	16 mA
Izoliacijos klasė	H
Maksimali įėjimo galia	1,2 W
Maksimali įėjimo įtampa	32 V
Maksimali įėjimo srovė	0,2 A
Ritės charakteristikos duomenys	14 - 32 V DC: 0.22 - 1.1 W
naudinga talpa	nereikšmingai mažas
naudingas induktyvumas	nereikšmingai mažas
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Skyriaus sertifikatas	DNV 17.0043X
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
Nesprogi aplinkos temperatūra	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Produkto svoris	330 g
Elektrinis pajungimas	Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5
Informacija	atitinka RoHS