


Priartėjimo jutiklis SDBF-FCS-1L-PU-K-N-M8

Gaminio numeris: 8117065

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---------------------------------|
| Konstrukcija | Blokinė konstrukcija |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Matuotas kintamasis | Pozicija |
| Matavimo principas | Magnetovaržinis |
| Aplinkos temperatūra | -4 ... 176 °F |
| Jungiklio išėjimas | PNP |
| Komutavimo elemento funkcija | Normaliai atviras kontaktas |
| Suveikimo laikas | 4 μs |
| Maksimali išėjimo srovė | 500 mA |
| Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė | 12 W |
| Įtampos kritimas | 1 V |
| Atsparumas trumpam jungimui | Taip |
| Nominalus DC įtampos lygis | 6 ... 24 V |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo | Taip |
| Electrical connection 1, connection type | Cable with socket |
| Electrical connection 1, connection technology | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 3 |
| Jungties išėjimo kryptis | ašinis |
| Kabelio apvalkalo spalva | pilkas |
| Material cable sheath | PVC |
| Montavimo tipas | With mounting kit |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Korpuso spalva | permatomas |
| Material housing | PA |
| Darbo režimo displėjus | LED |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -4 ... 176 °F |
| Apsaugos klasė | IP67 NEMA 4 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |