

Solenoido ritė

VACC-S18-120-K4-2U-NE4ME

Gaminio numeris: 8118260

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	H
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 50/60 Hz, power: 12 VA 110 V DC: 12 W
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Skyriaus sertifikatas	GYJ17.1237X
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex e mb IIC T4 Gb
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex tD A21 IP66 T120°C
Nesprogi aplinkos temperatūra	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP66
Produkto svoris	580 g
Elektrinis pajungimas	Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5
Informacija	atitinka RoHS