

Solenoido ritė

VACC-S18-120-K4-3U-KS4ME

Gaminio numeris: 8118319

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Komutavimo pozicijos indikatorius | Ne |
| Budėjimo ciklas | 100 % |
| Izoliacijos klasė | H |
| Ritės charakteristikos duomenys | 230 V AC: 50/60 Hz, power: 12 VA 230 V DC: 12 W |
| Leistini įtampos svyravimai | -15 % / +10 % |
| Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims | EPL Db (KR) EPL Gb (KR) |
| Skyriaus sertifikatas | 22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo | Ex e mb IIC T4 |
| Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo | Ex tD A21 IP66 T120°C |
| Nesprogi aplinkos temperatūra | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Apsaugos klasė | IP66 |
| Produkto svoris | 580 g |
| Elektrinis pajungimas | Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5 |
| Informacija | atitinka RoHS |