


Gripper jaw DHAS-GG-B18-16-A1

Gaminio numeris: 8119108

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	16 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrucija	For microwell plates
Atsparumas vibracijoms	Tinkamumo transportui patikra, 2 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6
Atsparumas smūgiams	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 100 %
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Produkto svoris	24,4 g
Montavimo tipas	With female thread M3
Informacija	atitinka RoHS
Material gripper jaws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material cylindrical dowel pin	Spyruoklinis plienas