


# Amortizatorius DYSS-G8-5-5-Y1F-F1A

Gaminio numeris: 8119983

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	5
Eiga	5 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Variantai	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Maksimalus smūginis greitis	1 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,2 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	5 mm
Maks. stabdymo jėga	200 N
Maksimalus priveržimo momentas	2 Nm
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	1,4 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	8.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,01 J
Numetimo jėga	0,9 N
Produkto svoris	16 g
Montavimo tipas	su sriegine įvove
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	aukštai legiruotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas