


Manipuliavimo modulis EHMX-AS-ELGC-60-BS-KF- -

Gaminio numeris: 8122315

FESTO



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	200 ... 800 mm
Reikalingas montavimo paviršių plokštumas	0,1 mm/m
Veleno skersmuo	12 mm
Veleno žingsnis	12 mm/U
Montavimo pozicija	Horizontaliai
Konstrukcija	Elektromechaninis tiesinis modulis Su velenu
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Maksimalus pagreitis	15 m/s ²
Maksimalus greitis	0,8 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,01 mm
Budėjimo ciklas	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	5 ... 45 °C
Didž. perstūmimo jėga F _x	200 N
Padavimo konstanta	12 mm/U
Informacija	atitinka RoHS