


Manipuliavimo modulis EHMZ-EGSC-45-BS-KF-

Gaminio numeris: 8122331

FESTO



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	50 ... 125 mm
Veleno skersmuo	8 mm
Veleno žingsnis	8 mm/U
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrucija	Elektromechaninis tiesinis modulis Su velenu
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Maksimalus pagreitis	15 m/s ²
Maksimalus greitis	0,6 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,015 mm
Budėjimo ciklas	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	5 ... 45 °C
Didž. perstūmimo jėga Fx	120 N
Padavimo konstanta	12 mm/U
Informacija	atitinka RoHS