


Prijungimo bloko rinkinys VABS-C12-6-S

Gaminio numeris: 8122790

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	13 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Connection direction on the side
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	Galimas išpildymas pagal kliento pageidavimus
Operating pressure MPa	-0,1 ... 0,7 MPa
Darbinis slėgis	-1 ... 7 bar
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Maximum particle size: 5 µm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	5 ... 50 °C
Produkto svoris	3 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing internal diameter 4 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	PBT