


Sujungimų blokas VABS-C12-6-B-M3

Gaminio numeris: 8122793

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	20 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Connection direction underneath
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	1
Operating pressure MPa	-0,1 ... 0,7 MPa
Darbinis slėgis	-1 ... 7 bar
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Maximum particle size: 5 µm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	5 ... 50 °C
Produkto svoris	13,5 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M3
Pneumatinis pajungimas, portas 3	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys