


# Pagrindas VABS-K2-10B-16-M6-P

Gaminio numeris: 8122825

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	10
Nominalus dydis	1,6 mm
Fluid connection	Vidinis sriegis M6
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Connection direction underneath
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	1
Srauto kryptis	nereversuojamas
Darbinė terpė	Skystos terpės Dujinės terpės
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Observe resistance of materials that come into contact with media
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	0,2 Nm
Produkto svoris	7 g
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Skirstytuvo montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	PEEK