


Pagrindas VABS-K2-10S-16-M6-P

Gaminio numeris: 8122827

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	10
Nominalus dydis	1,6 mm
Fluid connection	Vidinis sriegis M6
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Connection direction on the side
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	1
Srauto kryptis	nereversuojamas
Darbinė terpė	Skystos terpės Dujinės terpės
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Observe resistance of materials that come into contact with media
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	0,2 Nm
Produkto svoris	7 g
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Skirstytuvo montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	PEEK