


# Laikiklis CAFM-D4-W

Gaminio numeris: 8127358

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	216 mm
Aukštis	97 mm
Ilgis	345 mm
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Produkto svoris	749 g
Montavimo tipas	Threaded
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting bracket	padengtas plieno milteliais