

Komplektas kampiniam sujungimui EHAM-AK-L9-120-L9-90-MR

Gaminio numeris: 8128214

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dydis | 120 |
| Montavimo pozicija | Dešinė |
| Konstrukcija | Standard design |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Produkto svoris | 4.120 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme ir sraigtu |
| Interface code, base | L9-120 |
| Interface code, layout | L9-90 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material adapter plate | Anodised aluminium |
| Material screws | Steel, nickel-plated |
| Material of centring elements | aukštai legiruotas plienas |