

# Oro paruošimo blokai

## MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-A8-WPE-B

Gaminio numeris: 8130950

★ Kernprogramm

FESTO



### Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis   | 4  |
| Serijos   | MS   |
| Montavimo pozicija  | vertikalus +/- 5°  |
| Manometras  | Prepared for G1/8  |
| Operating pressure MPa                                      | 0,1 ... 1 MPa  |
| Darbinis slėgis   | 1 ... 10 bar   |
| Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1.400 l/min  |
| Standartinis nominalus srauto debitas                       | 1.700 l/min  |
| Darbinė terpė   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                 |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei                     | Compatibility with ester oil not guaranteed                                      |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                               | 1 - Low corrosion stress   |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Saugojimo temperatūra                                       | -5 ... 50 °C   |
| Terpės temperatūra  | -5 ... 50 °C   |
| Aplinkos temperatūra  | -5 ... 50 °C   |
| Produkto svoris   | 470 g  |
| Montavimo tipas   | Instaliavimas į liniją<br>Su tvirtinimo laikikliu<br>su priedais<br>Pasirenkamas |
| Informacija   | atitinka RoHS  |