

# Pajungimo kabelis NEBC-H25G8-ES-5-N-B-LE4

Gaminio numeris: 8132476  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2025. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė   |
|--|---|
| Cable identification                                       | Without inscription label holder                                    |
| Produkto svoris  | 160 g   |
| Electrical connection 1, function                          | Field device side   |
| Electrical connection 1, design                            | apvalus   |
| Electrical connection 1, connection type                   | Kištuvo lizdas  |
| Electrical connection 1, cable outlet                      | Tiesus  |
| Electrical connection 1, connection technology             | HR25  |
| Electrical connection 1, number of pins/wires              | 8   |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires               | 4   |
| Electrical connection 1, type of mounting                  | Screw lock  |
| Electrical connection 2, function                          | Controller side   |
| Electrical connection 2, connection type                   | Kabelis   |
| Electrical connection 2, connection technology             | atviri laidai   |
| Electrical connection 2, number of pins/wires              | 4   |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires               | 4   |
| Nominalus DC įtampos lygis                                 | 0 ... 42 V  |
| Nominalus AC įtampos lygis                                 | 0 ... 30 V  |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C                          | 1 A   |
| Atsparumas smūgiams  | 3 kV  |
| Shielding  | Taip  |
| Kabelio ilgis  | 4,93 m  |
| Kabelio priedas  | tinkamas lankščiai kabelio apsaugai                                 |
| Laido bandymo sąlygos                                      | Bandymas pagal užklausimą   |
| Bending radius, fixed cable installation                   | ≥ 18,4 mm   |
| Bending radius, flexible cable installation                | ≥ 34,5 mm   |
| Kabelio skersmuo   | 4,6 mm  |
| Kabelio struktūra  | 4x0,14  |
| Nominalus laidininko skerspjūvis                           | 0,14 mm <sup>2</sup>  |
| Laido galai  | Cut off bluntly   |
| Apsaugos klasė   | Priklausomai nuo ryšio bloko  |
| Note on degree of protection                               | Priklausomai nuo ryšio bloko  |
| Aplinkos temperatūra                                       | -10 ... 60 °C   |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -5 ... 60 °C  |
| Saugojimo temperatūra                                      | -10 ... 60 °C   |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                               | atitinka EU-EMV reikalvimus<br>in accordance with EU RoHS directive |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III  |
| Informacija  | atitinka RoHS   |
| Užterštumo laipsnis  | 1   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                              | 0 - No corrosion stress   |
| Material cable sheath                                      | PVC   |
| Kabelio apvalkalo spalva                                   | pilkas  |
| Material housing   | Nikeliuotas varis   |
| Korpuso spalva   | sidabrinis  |
| Material insulation  | PPS   |