

# Reduktorius

## EMGA-60-P-G20-EAS-60

Gaminio numeris: 8141737

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	60 mm
Variklio flanšo dydis	60 mm
Posūkio tarpelis	0,2 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	20:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	13.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	44 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,096 kgcm <sup>2</sup>
Maksimalus sukimo momentas	70 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	96 %
Atsparumas sukimui	2,8 Nm/arcmin
Produkto svoris	1.100 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	60H
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	60P
Informacija	atitinka RoHS