


Reduktorius EMGA-60-A-G8-60P

Gaminio numeris: 8141738

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	60 mm
Variklio flanšo dydis	60 mm
Posūkio tarpelis	0,27 deg
Reduktoriaus tipas	Right-angle gear unit
Pavaros perdavimo santykis	8:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	13.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	18 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,243 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	29 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	93 %
Atsparumas sukimui	1,6 Nm/arcmin
Produkto svoris	1.700 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	60G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	60P
Informacija	atitinka RoHS