


Reduktorius EMGA-60-A-G20-60P

Gaminio numeris: 8141740

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	60 mm
Variklio flanšo dydis	60 mm
Posūkio tarpelis	0,3 deg
Reduktoriaus tipas	Right-angle gear unit
Pavaros perdavimo santykis	20:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	13.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	44 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,256 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	70 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	92 %
Atsparumas sukimui	2 Nm/arcmin
Produkto svoris	1.900 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	60G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	60P
Informacija	atitinka RoHS