


Reduktorius EMGA-80-A-G8-80P

Gaminio numeris: 8141744

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	80 mm
Variklio flanšo dydis	80 mm
Posūkio tarpelis	0,22 deg
Reduktoriaus tipas	Right-angle gear unit
Pavaros perdavimo santykis	8:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	7.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	50 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,934 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	80 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	94 %
Atsparumas sukimui	4,2 Nm/arcmin
Produkto svoris	4.400 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	80G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	80P
Informacija	atitinka RoHS