

Mažinanti įmova NPFC-RS-G38-G18-MF

Gaminio numeris: 8142595

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Material threaded fitting	Nickel-plated brass
Dėžės dydis	10
Darbinis slėgis	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominal tightening torque, pneumatic connection 1	38,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	19,82 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	PVC