


Elektrinė sąsaja VABA-S6-1-PT

Gaminio numeris: 8152353

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Separate for PS and PL
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	16
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius	32
Sparta, bodais	38,4 kbit/s
Intrinsic current consumption at nominal operating voltage for electronics/sensors	Typically 30 mA
Intrinsic current consumption at nominal operating voltage load	Typically 30 mA
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Liekamoji pulsacija	4 Vss
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Produkto svoris	690 g
IO-Link, pajungimo elementai	Įtaisas, 5- jų polių
IO-Link, protokolas	Device V 1.1
IO-Link, komunikacijos režimas	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, porto tipas	Device B
IO-Link, portų skaičius	Device 1
IO-Link, proceso duomenų plotis OUT	Device 1-4 Byte
IO-Link, minimalus ciklo laikas	Device 3,2 ms
Didžiausias linijos ilgis	20 m
Komunikacijų tipai	IO-Link
Nominalus laidininko skerspjūvis	1 mm ²
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Padengtas aliuminiu