


Operatoriaus įtaisas CDPX-X-B-W-10

Gaminio numeris: 8155215

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	282 mm
Montavimo aukštis	29 mm
Aukštis	197 mm
Ilgis	34 mm
Priekinės panelės maksimalus storis	5 mm
Realaus laiko laikrodis	Taip
Palaikomi PLC protokolai	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Nukrypimas nuo realaus laiko laikrodžio	<100 ppm at 25 °C
Spalvų skaičius	64 k
Displėjus	Su fono apšvietimu
Displėjaus tipas	Spalva TFT
Displėjaus savybės	Touchscreen
Displėjaus dydis	10,1"
Baterijos dubliavimas	Super capacitor
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 32 V
Indikatoriaus skiriamoji geba	1024x600 pixels
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	0,38 A
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP20 IP66
Note on degree of protection	IP20 rear IP66 front
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Note on ambient temperature	For vertical mounting
Produkto svoris	1.000 g
PLV sąsaja	RS485
USB jungtis	Taip
Ethernet sąsaja	RJ45 10/100 MBd
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Informacija	atitinka RoHS
Programinė įranga	Designer Studio
CPU Duomenys	256 MB RAM