


Operatoriaus įtaisas CDPX-X-E1-W-15

Gaminio numeris: 8155218

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	422 mm
Montavimo aukštis	56 mm
Aukštis	267 mm
Ilgis	64 mm
Priekinės panelės maksimalus storis	8 mm
Realaus laiko laikrodis	Taip
Palaikomi PLC protokolai	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Nukrypimas nuo realaus laiko laikrodžio	<100 ppm at 25 °C
Spalvų skaičius	16 M
Displėjus	Su fono apšvietimu
Displėjaus tipas	Spalva TFT
Displėjaus savybės	Touchscreen
Displėjaus dydis	15,6"
Baterijos dubliavimas	Pakraunamos Li- baterijos
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 32 V
Indikatoriaus skiriamoji geba	1366x768 pixels
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	1,2 A
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP20 IP66
Note on degree of protection	IP20 rear IP66 front
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Note on ambient temperature	For vertical mounting
Produkto svoris	4.100 g
PLV sąsaja	RS485
USB jungtis	Taip
Papildomos funkcijos	SD card slot
Ethernet sąsaja	RJ45 10/100 MBd
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Informacija	atitinka RoHS
Programinė įranga	Designer Studio
CPU Duomenys	2 GB RAM