


VESA adapter CAFM-D4-VE

Gaminio numeris: 8155224

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-30 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 55 °C
Produkto svoris	445 g
Montavimo tipas	suspaustas
Informacija	atitinka RoHS
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis