

Solenoido ritė

VACC-S13-18-K4-27U-KS4ME

Gaminio numeris: 8156763

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	H
Ritės charakteristikos duomenys	60 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA 60 V DC: 1.8 W
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Skyriaus sertifikatas	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Nesprogi aplinkos temperatūra	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Produkto svoris	330 g
Elektrinis pajungimas	Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5
Informacija	atitinka RoHS