


# Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-145-D100-150A-188

Gaminio numeris: 8157283

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	145
Montavimo pozicija	Bet koks
Pavaros perdavimo santykis	1:1
Maksimalus greitis	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	2.255 kgmm <sup>2</sup>
Tuščios eigos momentas	2 Nm
Keičiamas momentas	50 Nm
Produkto svoris	11.400 g
Interface code, actuator	D100B
Interface code, motor in	140A 150A
Informacija	atitinka RoHS