

# Kreipiamosios EAGF-P2-KF-60-200

Gaminio numeris: 8158142

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	60
Eiga	200 mm
Reverso tarpelis	0 µm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Maksimalus pagreitis	25 m/s <sup>2</sup>
Maksimalus greitis	1 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimali jėga Fy	380 N
Max. force Fy static	510 N
Maksimali jėga Fz	380 N
Max. force Fz static	510 N
Maksimalus momentas Mx	20 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	27 Nm
Maksimalus momentas My	15 Nm
Maksimalus statinis momentas My	20 Nm
Maksimalus momentas Mz	15 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	20 Nm
Perstūmimo jėga	3 N
Judanti masė 0 mm eigos	583 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	1.614 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	17,8 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	17,8 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	31 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,3 mm
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	Terminiškai apdirbtas plienas padengta storu chromo sluoksniu
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Material yoke plate	Aliuminio liejinys anoduotas