


Pinch valve

VZQA-C-M22C-25-S5S5-V2V4S1-2

Gaminio numeris: 8159104

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------------|---|
| Konstrukcija | Pneumatiškai valdoma užspaudžiama sklendė |
| Veikimo būdas | pneumatinė |
| Sandaravimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją |
| Sąsajos | Clamp to DIN 32676 series A |
| Skersmuo DN | 25 |
| Skirstytuvo funkcija | 2/2 uždaras, vienos ritės |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Pressure of medium | 0 ... 0,2 MPa |
| Terpės slėgis | 0 ... 2 bar |
| Pressure of medium psi | 0 ... 29 psi |
| Operating pressure MPa | 0,35 ... 0,6 MPa |
| Darbinis slėgis | 3,5 ... 6 bar |
| Operating pressure | 50,75 ... 87 psi |
| Nominalus armatūros slėgis | 10 |
| Burst pressure | 1,6 MPa |
| Trūkimo slėgis | 16 bar |
| Burst pressure | 232 psi |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Valdymo tipas | Su išoriniu valdymu |
| Pagalbinis oro valdymo portas 12 | M5 |
| Valdymo terpė | Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [7:4:1] |
| Terpė | Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [-:~:1] Vanduo |
| Didž. Klampumas | 4.000 mm ² /s |
| Terpės temperatūra | -5 ... 100 °C |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 60 °C |
| Saugojimo temperatūra | 5 ... 30 °C |
| Srautas Kv | 18 m ³ /h |
| Ijungimo laikas | 250 ms |
| Išjungimo laikas | 400 ms |
| Informacija | atitinka RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Korpuso medžiagos numeris | 1.4301 |
| Material housing cover | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Korpuso dangtelio medžiagos numeris | 1.4404 / AISI 316L |
| Material seals | FPM |
| Material shut-off element | VMQ (silikonas) |
| Produkto svoris | 2.354 g |
| Food-safe | See declaration of conformity |
| Material bowl | PPS |