

Amortizatorius DYEF-G8-S-M14-Y1

Gaminio numeris: 8159476

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	M14
Eiga	1,2 mm
Dempferiavimas	P cushioning without metal fixed stop
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	0,8 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	1,2 mm
Maksimalus priveržimo momentas	8 Nm
Maksimalus energijos suvartojimas per eiga	0,45 J
Produkto svoris	67 g
Montavimo tipas	su sriegine įvove
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	aukštai legiruotas plienas