


# Erdvinis portalas EXCL-15-

Gaminio numeris: 8159775  
Naujas

FESTO



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	15
Eiga X kryptimi	200 ... 1.000 mm
Eiga Y kryptimi	200 ... 700 mm
Montavimo pozicija	Horizontaliai
Konstrukcija	3D erdvinis portalas
Variklio tipas	Žingsninis variklis
Maksimalus pagreitis	1 m/s <sup>2</sup>
Maksimalus greitis	0,5 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,1 mm
Efektyvi nominali fazės srovė	2 ... 4,2 A
KC mark	KC-EMV
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Apsaugos klasė	IP10
Aplinkos temperatūra	10 ... 40 °C
Variklio laikymo momentas	0,5 ... 1,4 Nm
Didžiausia proceso jėga Z- kryptimi	15 N
Feed constant of the X-axis	64 mm/U
Feed constant of the Y-axis	37,7 mm/U
Feed constant of the Z-axis	5 mm/U
Montavimo tipas	With female thread M3
Informacija	atitinka RoHS