

Amortizatorius DYEF-G8-M10-Y1F

Gaminio numeris: 8160238

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Dydis | M10 |
| Eiga | 3,7 mm |
| Dempferiavimas | Pneumatinė amortizacija su fiksuotu metaliniu sustojimu |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Pozicijos atpažinimas | Be |
| Maksimalus smūginis greitis | 0,8 m/s |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Dempferiavimo ilgis | 3,7 mm |
| Maksimalus priveržimo momentas | 3 Nm |
| Maksimalus energijos suvartojimas per eiga | 0,06 J |
| Produkto svoris | 37,6 g |
| Montavimo tipas | su sriegine įvove |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material housing | aukštai legiruotas plienas |