


# Mova

## EAMD-67-60-32-32X32-U

Gaminio numeris: 8164977

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	32 mm
Laikiklio skersmuo 2	32 mm
Dydis	67
Nominalus ilgis	60 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	402 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	180 Nm
Produkto svoris	766 g
Informacija	atitinka RoHS