


# Mova

## EAMD-56-46-20-23X27-U

Gaminio numeris: 8165049

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	20 mm
Laikiklio skersmuo 2	23 mm
Dydis	56
Nominalus ilgis	46 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	151 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	65 Nm
Produkto svoris	416 g
Informacija	atitinka RoHS