


Koto apkaba CRSG-M4

Gaminio numeris: 8165295
Naujas

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	M4
Paremtas standartu	ISO 8140
Atitinka standartus	DIN 71752
Srieginis prijungimas	Vidinis sriegis M4
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	8 g
Material rod clevis	aukštai legiruotas plienas
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting pin	aukštai legiruotas plienas
Material nut	aukštai legiruotas plienas
Material lock	aukštai legiruotas plienas