

servo drive CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Gaminio numeris: 8168593

Naujas

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	10 ... 40 °C
Produkto svoris	155 g
Apsaugos klasė	IP00
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Fieldbus sujungimas	Ethernet
Skaitmeninių loginių įėjimų skaičius	9
24 V DC skaitmeninių loginių išėjimų skaičius	19
Magistralės jungtis	Kištuko lizdas
Valdiklio darbinis režimas	Tiesioginio valdymo režimas Homing Open-loop operation
Proceso sąsaja	Drives with positioning function
Nominali įtampa	20,4 - 30 V DC
Nominali nuolatinė įtampa, logikos maitinimas	24 V
Leistinas diapazonas, loginė įtampa	± 10 %
Nominali įtampa, apkrova DC	24 V
Leistina riba, maitinimas	± 10 %
Išėjimo srovės pralaidumas	4.450 mA
Būsenų indikavimas	LED (būvis)
Eternetas, kiekis	1
Eternetas, palaikomi protokolai	TCP/IP
USB prieiga	USB 2.0
Storage medium	microSD
Bendras ašių skaičius	6
Valdymo metodai	TCP/IP
Išsverta kinematika	3-linijinių pavaru Portalai X-Y-Z
Sparta, bodais	10/100 Mbit/s
Nominalus DC įtampos lygis	20,4 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Protokolas	Ethernet HTTP TCP/IP
Ethernet sąsaja	RJ 45 (lizdas, 8-galvučių)
Skaitmeninio loginio išėjimo charakteristikos	konfiguruojamas Galvaniškai neatskirta