


Cartridge NPQX-D-PC10-Q6-P10

Gaminio numeris: 8174165
Naujas

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	4 mm
Tubing insertion depth	14,9 mm
Sandarinio tipo ant varžto	O- žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrucija	Tiesi forma
Dėžės dydis	10
Konstrucija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	0,72 g
Montavimo tipas	su išlaikymo gnybtu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Cartridge 10 mm
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 6 mm
Išjungimo žiedo spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas
Material release ring	POM
Material o-ring	HNBR
Material of tubing seal	HNBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis