

Exhaust protection VABD-D3-L-GN14

Gaminio numeris: 8177960

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	-50 ... 60 °C
Produkto svoris	3,8 g
Montavimo tipas	Su sriegiu Su išoriniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material vent screw	HP PA 12