


Manipuliavimo modulis EHMZ-ELCC-70-TB-KF-

Gaminio numeris: 8179240

FESTO



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Efektyvus pavaros dantratuko skersmuo	30,558 mm
Darbinė eiga	200 ... 1.200 mm
Reikalingas montavimo paviršių plokštumas	0,1 mm/m
Krumpliuito diržo įtempimas	0,22 %
Krumpliuito diržo žingsnis	3 mm
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Elektromechaninis tiesinis modulis su krumpliuitu diržu
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Maksimalus pagreitis	50 m/s ²
Maksimalus greitis	5 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,05 mm
Budėjimo ciklas	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	5 ... 45 °C
Didž. perstūmimo jėga F _x	600 N
Padavimo konstanta	96 mm/U
Informacija	atitinka RoHS