

Kolektoriaus pagrindas VABX-A-P-EL-E12-MS8-SHUH

Gaminio numeris: 8188450
Naujas

FESTO

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius	32
Matmenys B x L x H	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Pastaba dėl darbinės įtamos	SELV/PELV fixed power supplies required Note voltage drop
Leidimas	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 95 %
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos	6 Nm
Produkto svoris	131,1 g
Electrical connection 1, connection technology	Spyruoliniai gnybtai
Cable outlet	Tiesus
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	für Cartridge 15 mm
Pneumatinis pajungimas, portas 5	für Cartridge 15 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	PA - sustiprintas
Material cover	PA - sustiprintas
Material seals	NBR
Material sleeve	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material clip	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material nut	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis