


# Apatinės atramos apkaba LN-320

Gaminio numeris: 9040

FESTO

DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP cilindrų pasukamam tvirtinimui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	320
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	22.404 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Mazguoto grafito ketus