

Rutulinis skirstytuvas QH-3/8

Gaminio numeris: 9542

FESTO

Manuel brass ball valve with ISO 228 thread.
Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	2/2 bistabilus
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Veikimo būdas	rankinis
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Standartinis nominalus srauto debitas	7.500 l/min
Nominalus dydis	12 mm
Material housing	Žalvaris
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	ISO 228-1
Konstrukcija	Rutulinė sklendė
Nominalus armatūros slėgis	40
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertinės dujos Vanduo (be vandens garų) Neutralūs skysčiai Kitos terpės pagal užklausą
Terpės temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkto svoris	185 g
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Brass, chrome-plated
Material shaft	Žalvaris