

# Dviguba įmova E-G3/8-3/8NPT

Gaminio numeris: 9632

FESTO

[Su 2 sandarinimo žiedais.](#)



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	11,5 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 1	25 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 2	22 Nm
Nominalus užveržimo momentas	38,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	25,5 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	3/8 NPT
Informacija	atitinka RoHS