



# Trumpo impulso vožtuvas VLK-3-PK-3

Gaminio numeris: 9639

FESTO

Su pagrindu 2n



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	2,5 mm
Darbinis slėgis	2,5 ... 8 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	90 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	170 g
Montavimo tipas	Montavimo korpuse
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Cinkuota