

# Iespiežamais savienotājs NPQP-D-Q8-S10

Daļas numurs: 132592

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2013.



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums  |
|---|--|
| Izmērs  | Standarta  |
| Nominālais izmērs                                   | 5,4 mm   |
| Konstrukcijas struktūra                             | Spied/pavelc princips                              |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens         | -0,95 ... 10 bar                                   |
| Darbošanās paņēmieni                                | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Piezīme par darba un vadības vidi                   | Elļotāja darbība iespējama                         |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC               | 4  |
| Apkārtējās vides temperatūra                        | -20 ... 60 °C                                      |
| Produkta svars                                      | 4,7 g  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1           | Iespiežamā uzmava QS-10                            |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2           | priekš cauruļvada, 8 mm ārējais diametrs           |
| Materiālu piezīme                                   | Satur LABS substances<br>Atbilst RoHS              |
| Materiālu informācija, korpuss                      | PP   |
| Cauruļu iespilēšanas segmenta materiālu informācija | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais           |